



REU512X



VIDEO-Modul Einbau 2Draht-Video

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Abmessungen

| | |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 100 x 100 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Einbautiefe | 50 mm |

Leistung

| | |
|----------------------------|---------|
| Leistungsaufnahmen Betrieb | 2.40 VA |
| Leistungsaufnahme standby | 0.24 W |

Kompatibilität

| | |
|---|--------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht |
|---|--------|

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm ² |
|-------------------|-----------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 0 |
|------------------|---|

Funktionen

| | |
|----------|-------|
| Funktion | Sehen |
|----------|-------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Lager-/Transporttemperatur | 5 - 40 °C |
|----------------------------|-----------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|