



REU512X



### Module vidéo 2fils

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

##### Dimensions

Dimensions	100 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	100 mm
Profondeur de montage	50 mm

##### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2.40 VA
Puissance absorbée (veille)	0.24 W

##### Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

##### Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	5 - 40 °C
-----------------------------------	-----------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----