



SN025QC

**DIN Std T25**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

**Abmessungen**

Höhe	62 mm
------	-------

Tiefe	22.80 mm
-------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
-----------------------------	-------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Australischer standard AS/NZS 3112
---------------------------------	------------------------------------

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----