



SN025QC

### DIN prise T25

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué

##### Dimensions

Hauteur	62 mm
Profondeur	22.80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme australienne AS/NZS 3112
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

##### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----