



VA603NWS

Hybrid, volta, APV, 36M, 1 Plaque d montage, Prise électr et Porte en tôle d'acier

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 3

Nombre rangées 5

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 36

Nombre de 1/2 modules par rail bornier 72

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 765 mm

Largeur 305 mm

Profondeur 96.50 mm

Cache, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Dimensions

Nombre d'unités de largeur 12

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre Oui

Matière

Matériau de la plaque de montage Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonate (PC)

Équipement

Plaque de montage incluse Oui

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP30

Sécurité

Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----