



LF315PV

Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 15A

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gPV
Taille du fusible	10.3 x 38

Courant électrique

Courant assigné nominal	15 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,44 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	30 kA
-----------------------------------------------------	-------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale	1000 - 1000 V

Architecture

Courbe	C
--------	---