



LF332M

Buispatroon CHT 10-32 A Ø 10,3 x 38 mm aM

Technische karakteristieken

Zekering

Kenmerken zekering	aM
AT_FuseSize	10.3 x 38

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,8 W
----------------------------------	-------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	400 - 400 V

Architectuur

Curve	C
-------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja