



LF332M

Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A aM, 400V AC

Technické vlastnosti

Pojistka

| | |
|--------------------------|-----------|
| Charakteristika pojistek | aM |
| Velikost pojistky | 10.3 x 38 |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 32 A |
|-----------------|------|

Výkon

| | |
|--|-------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 1,8 W |
|--|-------|

Hlavní elektrické atributy

| | |
|--|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1 | 120 kA |
|--|--------|

Napětí

| | |
|-----------------------|-------------|
| Typ napájecího napětí | AC |
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |

Architektura

| | |
|--------------------------|---|
| Vypínací charakteristika | C |
|--------------------------|---|

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |