



SN023QC

**DIN Stdo 1xT23**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

RAL Nummer 7035

**Abmessungen**

Höhe 62 mm

Tiefe 22.80 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 95 mm

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Australischer standard AS/NZS 3112

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja