



SN023QC

**DIN prise 1xT23**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Code RAL	7035
----------	------

**Dimensions**

Hauteur	62 mm
Profondeur	22.80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	95 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme australienne AS/NZS 3112
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui