



SN023QC

### DIN prise 1xT23

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Code RAL	7035
----------	------

##### Dimensions

Hauteur	62 mm
Profondeur	22.80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	95 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme australienne AS/NZS 3112
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

##### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui