



TYAS608D



**Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

**Abmessungen**

Höhe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
Ausgangsleistung	2300 W

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Texte**

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----