



TYAS608D



Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Konnektivität

Mit Bussystem KNX

Ja

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite in Teilungseinheiten

6

Elektrischer Strom

Nennstrom

16 A

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe

2300 - 2300 W

Ausgangsleistung

2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Systemspannung

30 V DC über Bus

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Texte

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja