



TRM702AU



Module 2 entrées à encastrer alimentation pile

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Éclairage

Contrôle des LED	Oui
------------------	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Tension

Tension d'entrée	3 - 3 V
Type de tension d'alimentation	DC

Dimensions

Hauteur	30 mm
---------	-------

Textes

Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----