



REU511X



#### Kamera/Türlautsprecher-kombiniert 2Draht

##### Technische Eigenschaften

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Thermoplast

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

##### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	2.40 VA
----------------------------	---------

##### Abmessungen

Abmessungen	100 x 100 mm
Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Tiefe	51 mm
Kamerakuppel Durchmesser	48 mm

##### Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	5 - 40 °C
----------------------------	-----------

##### Leistung

Leistungsaufnahme standby	0.24 W
---------------------------	--------

##### Funktionen

Funktion	Sehen
----------	-------

##### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

##### Texte

Montageart	Zum Einbau in Aussenstationen und Briefkastenanlagen
Anschluss	Potenzialfreier Relais-Schaltkontakt Für Lichttaster zur Steuerung von Lichtautomat/Bus Schaltrelais Für BTE-116 Tastenexpander

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----