



HWX043H

**Hilfsschalter low level 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom unter 230V AC15 2 A

**Konnektivität**

Montageart Klickbefestigung

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP2X

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja