



HWX043H

### Contact auxiliaire bas niveau additionnel HW2/4 (AX)

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 2 A

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Tension

Type de tension d'alimentation AC

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 70 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP2X

##### Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui