



HWX043H

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal 230 V AC15 2 A

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje por clic

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión CA

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP2X

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí