



HTG411L

Servidor de monitorización de energía agardio.manager v1

Características técnicas

Equipo

Servidor web

Sí

Tensión

Tensión de servicio

24 - 24 V

Tipo de alimentación de tensión

CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios

Interfaz Ethernet

Potencia

Consumo de energía VA

7 VA

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-25 - 55 °C

Controles e indicadores

Con indicador LED

Sí

Dimensiones

Número de unidades de ancho

6

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí