



HTG411L

### Servidor energia Agardio.manager Light

#### Características técnicas

##### Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

##### Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
-------------------------	-----------

Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
-------------------------------	------------------

##### Conetividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface Ethernet
-----------------------------------------------------	--------------------

##### Potência

Consumo de energia VA	7 VA
-----------------------	------

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

##### Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

##### Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----