



FWU62M3

Coffret FW encastré 6 rangées 3x26 mod.+média, IP30,classell,niche 957x565x115mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Equipement

Nombre rangées 6

Nombre de travée de large 2

Borne à conducteur neutre Non

Dimensions

Hauteur 1003 mm

Largeur 603 mm

Profondeur 125 mm

Hauteur d'encastrement 952 mm

Largeur de montage 603 mm

Cache, porte

Nombre de portes 1

Dimensions

Profondeur de montage 112 mm

Nombre d'unités de largeur 26

Cache, porte

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Acier

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre Oui

Matière

Matériau de la plaque de montage Acrylnitril-Styrol-Acylester (ASA)
Polycarbonate (PC)

Equipement

Plaque de montage incluse Oui

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK09

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui