



FWU62M3

**Coffret FW encastré 6 rangées 3x26 mod.+média, IP30, classell, niche 957x565x115mm**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur

Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

125 A

**Equipement**

Nombre rangées

6

Nombre de travée de large

2

Borne à conducteur neutre

Non

**Dimensions**

Hauteur

1003 mm

Largeur

603 mm

Profondeur

125 mm

Hauteur d'encastrement

952 mm

Largeur de montage

603 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes

1

**Dimensions**

Profondeur de montage

112 mm

Nombre d'unités de largeur

26

**Cache, porte**

Type de poignée

Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e)

Non

**Matière**

Matière

Aacier

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre

Oui

**Matière**

Matériau de la plaque de montage

Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)  
Polycarbonate (PC)

**Equipement**

Plaque de montage incluse

Oui

**Sécurité**

Classe de protection

Classe II

Résistance aux chocs IK

IK09

Indice de protection IP

IP30

Type de verrouillage

Sans serrure

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui