



BKB300801

Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80 mit Länge von 2m

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	300 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	22200 - 22200 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	70
---	----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	80 mm
Nivellierbereich	91 - 247 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Abmessungen

Anzahl der Einbaueinheiten	25
----------------------------	----

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	3 - 3
Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
Mit Trennwand	Ja

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden	Verzinkt

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
---	----

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Produktdatenblatt

BKB300801

Abbildungen | Zeichnungen

