




BKG300601



**Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x60 mit Länge von 2m**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite                      | 300 mm                        |
| Länge                       | 2000 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 16280 - 16280 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 58 |
|---|----|

**Abmessungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe | 60 mm       |
| Nivellierbereich   | 71 - 227 mm |

**Einsatzbedingungen**

|   |      |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 5 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche                | 3 kN |

**Abmessungen**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 40 |
|----------------------------|----|

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Ausstattung**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl         | 3 - 3              |
| Montageart Trennwand | Schnappbefestigung |
| Mit Trennwand        | Ja                 |

**Installation, Montage**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Montageöffnung              | Ohne     |
| Oberfläche Seitenwand Boden | Verzinkt |

**Werkstoff**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Werkstoff                  | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |

**Abdeckung, Tür**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel  | Stahl    |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

**Funktionen**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
|----------------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dicke Tür/Deckel | 1 mm |
|------------------|------|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

**Funktionen**

|                |    |
|----------------|----|
| Mit Bodenwanne | Ja |
|----------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung  | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

