



KJD080C1

Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.80 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	37 mm
Breite	136 mm
Tiefe	60 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt Schraubklemme	35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse	2.5 - 35.0 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	2.5 - 35.0 mm ²
Tarifanschluss	Ja

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Transparent	Nein

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Unten
------------------------	-------

Funktionen

Geeignet für flexible Leiter	Ja
------------------------------	----

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm
----------------------	----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertype	Schraubanschluss Steckanschluss
------------------------	------------------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja