



KJD080C1

Borne à fiche compteur 3~AC, 80 A avec TRE, version suisse

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4.80 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	37 mm
Largeur	136 mm
Profondeur	60 mm

Raccordement

Section de borne	35 mm ²
Section de raccordement en câble souple	2.5 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 35 mm ²
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	2.5 - 35.0 mm ²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	2.5 - 35.0 mm ²
	Oui

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Transparent	Non

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
------------------------------	-------------

Câble

Entrée de câble	Dessous
-----------------	---------

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible	Oui
---------------------------------	-----

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis Raccordement à fiche
----------------------------	--

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui