



KJD080C1

Borne à fiche compteur 3~AC, 80 A avec TRE, version suisse

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

80 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

4.80 W

Dimensions

Hauteur

37 mm

Largeur

136 mm

Profondeur

60 mm

Raccordement

Section de borne

35 mm²

Section de raccordement en câble souple

2.5 - 35 mm²

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 35 mm²

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble

2.5 - 35.0 mm²

Section de conducteur (flexible), sans embout de câble

2.5 - 35.0 mm²

Oui

Matière

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Transparent

Non

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

400 - 400 V

Câble

Entrée de câble

Dessous

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible

Oui

Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm

Connectivité

Type de connection / prise

Raccordement borne à vis
Raccordement à fiche

Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui