



85875120



Modulo RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT 200 W AC1 alim. 230 V AC - 2 fili

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Connettività

Protocollo radio

Radio KNX

Categoria ricevitore

2

Con sistema bus KNX

No

Con sistema bus radio KNX

Si

Serie

Serie

30 x 40 mm

Altezza

30 mm

Larghezza

40 mm

Profondità

18 mm

Profondità di installazione

40 mm

Corrente

Corrente nominale

0,85 A

Materiali

Colore

Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale

Si

Radiofrequenza bidirezionale

Si

Corrente

Corrente di commutazione

10 A

Frequenza

Frequenza

50 - 50 Hz

Radiofrequenza di ricezione

868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V

1500 W

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio

230 - 230 V

Tensione nominale d'impiego CA

230 - 230 V

Tensione di alimentazione del sistema

230 V AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-15 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido

0.5 - 1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile

0.5 - 1.5 mm²

Testo

Funzione

Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di montaggio

Per incasso dietro inserti da incasso

Tipo di connessione

Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si