




HWX042H

Hilfsschalter 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15	2 A
---------------------------	-----

Konnektivität

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0 W
---------------------------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----