



Hwx042H

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15

2 A

##### Conectividad

Tipo de montaje

Montaje por clic

##### Tensión

Tipo de alimentación de tensión

CA

##### Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 70 °C

##### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

0 W

##### Seguridad

Índice de protección IP

IP2X

##### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí