




BKG400601



#### Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Breite	400 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	21780 - 21780 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	81
---	----

###### Abmessungen

Mindestestrichhöhe	60 mm
Nivellierbereich	71 - 227 mm

##### Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

###### Abmessungen

Anzahl der Einbaueinheiten	40
----------------------------	----

##### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

##### Ausstattung

Kammeranzahl	4 - 4
Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
Mit Trennwand	Ja

##### Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden	Verzinkt

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

##### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

##### Funktionen

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
----------------------------------	----

##### Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

##### Funktionen

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

##### Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

