



UW-AB-N

### uniway adaptateur Bi-Connect 80 A, 1P, N, 18 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	18 mm
---------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Type de pôles	1P
---------------	----

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 690 V
------------------------------	-------------

##### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

#### Illustrations | dessins

