



KJD080C1

15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4.80 W

Abmessungen

Höhe 37 mm
Breite 136 mm
Tiefe 60 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse 2.5 - 35.0 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 2.5 - 35.0 mm²
Tarifanschluss Ja

Werkstoff

Farbe Weiss

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 400 - 400 V

Kabel

Kabeleinführungsstelle Unten

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss
Steckanschluss

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-konform Ja
RoHS-konform Ja