



KJD080C1

**15 x Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	80 A
-----------	------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.80 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	37 mm
Breite	136 mm
Tiefe	60 mm

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse	2.5 - 35.0 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	2.5 - 35.0 mm <sup>2</sup>
Tarifanschluss	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
-------	-------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Kabel**

Kabeleinführungsstelle	Unten
------------------------	-------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss Steckanschluss
-----------------------	------------------------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja