



KJD080C1

### 15 x Borne à fiche compteur 3~AC, 80 A avec TRE, version suisse

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

80 A

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

4.80 W

##### Dimensions

Hauteur

37 mm

Largeur

136 mm

Profondeur

60 mm

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

2.5 - 35 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 35 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble

2.5 - 35.0 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (flexible), sans embout de câble

2.5 - 35.0 mm<sup>2</sup>

Oui

##### Matière

Couleur

Blanc

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue

400 - 400 V

##### Câble

Entrée de câble

Dessous

##### Connectivité

Type de connection / prise

Raccordement borne à vis  
Raccordement à fiche

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui