



722\_226\_300

**uniway adaptateur universel 40 A, 3P, L1L2L3, 54 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Largeur	54 mm
---------	-------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Type de pôles	3P
---------------	----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 690 V
------------------------------	-------------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

