



722_227_102

uniway adaptateur universel 100 A, 1P, 27 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	27 mm
---------	-------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Type de pôles	1P
---------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 690 V
------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

