



FWB63K5

Coffret FWB, univers, IP44, classell, 144mod+média, 950x800x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 6 |
| Nombre rangées | 6 |
| Nombre de travée de large | 3 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 144 |
|-------------------|-----|

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|----------------------------|--------|
| Hauteur | 950 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Hauteur d'encastrement | 950 mm |
| Largeur de montage | 800 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 36 |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Raccordement

| | |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 12 |
|---------------------------|----|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Acier |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|--------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
|--------------------------|-----|

Matière

| | |
|----------------------------------|---|
| Matériau de la plaque de montage | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonate (PC) |
|----------------------------------|---|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Oui |
|---------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|---|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |
| Indice de protection IP | IP44 |
| Type de verrouillage | Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|