



KJD063C1

Borne à fiche compteur 3~AC, 63 A avec TRE, version suisse

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 3.80 W |
|-----------------------------------|--------|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 37 mm |
| Largeur | 136 mm |
| Profondeur | 60 mm |

Raccordement

| | |
|--|----------------------------|
| Section de borne | 35 mm ² |
| Section de raccordement en câble souple | 2.5 - 35 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 2.5 - 35 mm ² |
| Section de conducteur (flexible), avec embout de câble | 2.5 - 35.0 mm ² |
| Section de conducteur (flexible), sans embout de câble | 2.5 - 35.0 mm ² |
| | Oui |

Matière

| | |
|-------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Code RAL | 9010 |
| Transparent | Non |

Tension

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 - 400 V |
|------------------------------|-------------|

Câble

| | |
|-----------------|---------|
| Entrée de câble | Dessous |
|-----------------|---------|

Fonctions

| | |
|---------------------------------|-----|
| Adapté à un conducteur flexible | Oui |
|---------------------------------|-----|

Installation, montage

| | |
|-------------------|----------|
| Couple de serrage | 3 - 3 Nm |
|-------------------|----------|

Connectivité

| | |
|----------------------------|--|
| Type de connection / prise | Raccordement borne à vis Raccordement à fiche |
|----------------------------|--|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |