



722\_201\_006

uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune)

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	20 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	108 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	3 - 3 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	10 mm

**Architecture**

Nombre de pôles	7
-----------------	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Matière**

Code RAL	7035
Matière	Polyamide (PA)

**Éléments fournis**

Avec cache	Oui
------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

