



FWB62K5

**Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,72PLE+Mediafeld,950x550x161mm,QC**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 6    |
| Anzahl Reihen                 | 6    |
| Anzahl Felder                 | 2    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 72 |
|---------------|----|

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Höhe         | 950 mm |
| Breite       | 550 mm |
| Tiefe        | 165 mm |
| Einbauhöhe   | 950 mm |
| Einbaubreite | 550 mm |
| Einbautiefe  | 161 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Anschluss**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 8 |
|---------------------------------|---|

**Werkstoff**

|            |  |
|------------|--|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
| RAL Nummer | 9010   |
| Farbe      | Reinweiss  |

**Ausstattung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

**Werkstoff**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
|-------------------------|--|

**Ausstattung**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

**Sicherheit**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK09            |

---

**Sicherheit**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Schutzart IP    | IP44                           |
| Schliessungstyp | Stangenschloss<br>Ohne Schloss |

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|