



FWU72N2

Feldverteiler UP, 130PLE+2x HS für Reihenklemmen, Nischenmaße 1107x565x115mm, QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	7
Anzahl Reihen	7
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	130
---------------	-----

Abmessungen

Höhe	1153 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	1102 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----