



Hwx048H

**Fehlermeldeschalter für HW2 HW4 (FS)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom unter 230V AC15

4 A

**Konnektivität**

Montageart

Klickbefestigung

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-40 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0 W

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP2X

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja