



HWX048H

### Fehlermeldeschalter für HW2 HW4 (FS)

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15 4 A

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Klickbefestigung

##### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

##### Sicherheit

Schutzart IP IP2X

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja