



HWX048H

Contact Défaut Déclenchement pour HW2 HW4 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15

4 A

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 70 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0 W

Sécurité

Indice de protection IP

IP2X

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui