



HWX048H

**Contacto auxiliar de señalización de defecto HW2/4 (FS)**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal 230 V AC15

4 A

**Conectividad**

Tipo de montaje

Montaje por clic

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión

CA

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 70 °C

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

0 W

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP2X

**Sostenibilidad**

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí