



HWX048H

Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 4 A

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale 0 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP2X

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si