



HWX048H

Contatto segnalazione intervento (FS) HW2/4

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15	4 A
------------------------------	-----

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto
---------------------------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C
------------------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	0 W
--------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
---	------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità REACh – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----