



HWX048H

Kontakt felutlösning för HW2 HW4 (FS)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15 4 A

Anslutning

Typ av montering Klickmontage

Spänning

Matarspänning AC

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 70 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 0 W

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP2X

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja