



UW-AB-L1N

**Uniway-Adapter Bi-Connect 80 A, 2P, L1N, 36 mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	36 mm
--------	-------

**Architektur**

Polanzahl	2
Polart	2P

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	80 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	690 - 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 690 V

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
----------------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

